

Parker PD Series · Acopladores de puerto de prueba (couplers)

Acoplador de diagnóstico PD Series para puerto de prueba, válvula poppet de cara plana, manga moleteada

Los acoplamientos PD Series permiten conectar con facilidad manómetros o equipo de diagnóstico como SensoControl a puertos de prueba. Los couplers PD se montan en el instrumento y se alinean al niple sin roscar. Válvulas poppet de cara plana que minimizan la inclusión de aire y el derrame; manga moleteada para conectar con guantes. Cuerpo estándar de acero al carbono con sello de nitrilo; prefijo SS = acero inoxidable 316 con sello fluorocarbono.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero / Acero Inoxidable 316

EXTREMO A

Rosca hembra o macho NPTF, UNF o BSPP (según fila)

NORMAS

SAE J1502, ISO 15171-1

TEMPERATURA

-40°F a +250°F (nitrilo)

SELLO

Nitrilo (-40°F a +250°F) estándar; fluorocarbono en SSPD

EXTREMO B

Perfil PD Series (SAE J1502 / ISO 15171-1, acepta niples PD/BPD/SSPD)

PRESIÓN

6000 psi (coupler PD acero)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
PD222	1/8	1/8-27 NPTF	1.67 in	0.96 in	0.81 in
PD240	1/8	7/16-20 UNF	2.12 in	0.96 in	0.81 in
PD242	1/8	1/4-18 NPTF	2.12 in	0.96 in	0.81 in
SSPD242Y	1/8	1/4-18 NPTF	2.12 in	0.96 in	0.81 in
PD260	1/8	9/16-18 UNF	2.12 in	0.96 in	0.81 in
PD248	1/8	1/4-19 BSPP	2.12 in		1.19 in
PD288	1/8	1/2-14 BSPP	2.52 in		1.19 in
PD243	1/8	1/4-18 NPTF	2.26 in	0.96 in	0.81 in
PD241	1/8	7/16-20 UNF	2.12 in	0.96 in	0.81 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800, página 162. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea