

Parker DT-MSMS · Válvula check macho O-Lok a macho O-Lok

Válvula check (check valve) DT-MSMS, entrada macho O-Lok (SAE J1453) a salida macho O-Lok (SAE J1453)

Válvulas check DT-MSMS del catálogo Parker 3800-HYD (UK), sección Accessories / Check Valves: entrada macho O-Lok (SAE J1453) a salida macho O-Lok (SAE J1453), cuerpos 3/8 a 1 1/4. Nota del catálogo: O-ring NBR incluido en las conexiones MO y MS. El catálogo no da presión ni caudal en esta tabla.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Macho O-Lok SAE J1453 (entrada, conexión A)

NORMAS

SAE J1453

EXTREMO B

Macho O-Lok SAE J1453 (salida, conexión A1)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
DT-370-MSMS-5	3/8	11/16"-16 UNF (O-Lok	11.2 mm	11.2 mm	3/4 in
DT-500-MSMS-5	1/2	13/16"-16 UNF (O-Lok	12.7 mm	12.7 mm	7/8 in
DT-750-MSMS-5	3/4	1 3/16"-12 UNF (O-Lo	17.0 mm	12.7 mm	1 1/4 in
DT-1000-MSMS-5	1	1 7/16"-12 UNF (O-Lo	17.5 mm	15.8 mm	1 1/2 in
DT-1250-MSMS-5	1 1/4	1 11/16"-12 UNF (O-L	17.5 mm	26.9 mm	1 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-HYD, página 176. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea